


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.900

## Адаптер подключения

Состояние: 25.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.900 - Адаптер подключения

Для подключения круглых проводов. Для шинных систем с межцентровым расстоянием 185 мм.

## Функции

Арт. №	SV 9677.900
Материал	Корпус: усиленный стекловолокном полиэстер Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	185 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M12
Количество полюсов	3-пол.
Номинальный ток макс.	800 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Указание	При использовании компонентов на шинах с защитой от прикосновения необходимо использовать контактную клемму
Размер	Ширина: 100 мм Высота: 665 мм
Подключение проводов	6 - 240 мм <sup>2</sup>
Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4,5 kg
Gross weight	5 kg
Доля меди (кг / штук)	3,128
Код ТНВЭД	85369010

## Функции

---

ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV адаптер подключения, 800 A, 690 В, 3-пол, 185 мм., отвод проводов снизу, подключение круглых проводов 6-240 мм <sup>2</sup>

## Одобрения

---

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---