

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.910

## Блок подключения

Состояние: 10.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.910 - Блок подключения

Для подключения проводов или гибких медных шин.

## Функции

Арт. №	SV 9677.910
Описание продукта	Для подключения проводов или гибких медных шин.
Материал	Листовая сталь, оцинкованная E-Cu, луженая
Clamping area height	20 мм
Clamping area width	80 мм
Отвод проводов	сверху/снизу
Номинальный ток макс.	1 600 А
Размер	Ширина: 98 мм
Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,9 kg
Gross weight	0,982 kg
Доля меди (кг / штук)	0,689
PCF per pack (cradle-to-gate)	3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код THBЭД	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Описание продукта	SV блок подключения, 1600 А, 690 В, 1-пол., отвод проводов сверху/снизу, клемма ШВ: 80x20 мм

# Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)

---

Обяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK