



SV 9677.920 - Блок подключения

Для подключения проводов или гибких медных шин.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9677.920
Описание продукта	Для подключения проводов или гибких медных шин.
Материал	Листовая сталь, оцинкованная E-Cu, луженая
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Кабельный наконечник M12
Номинальный ток макс.	1 600 А
Размер	Ширина: 98 мм
Подключение проводов	240 мм ²
Подходит для шин	Высота: 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.6
Gross weight	1.662
Доля меди (кг / штук)	1.471
PCF per pack (cradle-to-gate)	6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177806351
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK