



# SV 9677.950 - Трансформатор тока

Для индивидуального измерения силы тока.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9677.950
Описание продукта	Компактная конструкция без изменения монтажной глубины благодаря механическому встраиванию в планочный силовой разъединитель NH (межцентровое расстояние 185 мм), что обеспечивает компактность конструкции.
Материал	Полиамид
Подходит для арт. №	9677.160 9677.165 9677.180 9677.260 9677.265 9677.280 9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Номинальная мощность	1,5 VA
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Insulation material (class)	H
Primary current	250 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	МЭК 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Подключение проводов	2,5 - 4 мм <sup>2</sup>

## ФУНКЦИИ

Номинальная частота	50 - 60 Гц
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.13
Gross weight	0.14
Код ТНВЭД	85043129
EAN	4028177984455
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146