Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9677.958

Трансформатор тока

Состояние: 11.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

SV 9677.958 - Трансформатор тока

Для индивидуального измерения силы тока.

Функции

Арт. №	SV 9677.958
Описание продукта	Компактная конструкция без изменения монтажной глубины благодаря механическому встраиванию в планочный силовой разъединитель NH (межцентровое расстояние 185 мм), что обеспечивает компактность конструкции.
Материал	Полиамид
Подходит для арт. №	9677930
Номинальная мощность	2,5 VA
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Insuslation material (class)	H
Primary current	800 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	МЭК 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Подключение проводов	2,5 - 4 мм²
Номинальная частота	50 - 60 Гц
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.16
Gross weight	0.17
Код ТНВЭД	85043129
EAN	4028177984424

Функции

ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146