

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.958

Трансформатор тока

Состояние: 03.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.958 - Трансформатор тока

Для индивидуального измерения силы тока.

Функции

Арт. №	SV 9677.958
Описание продукта	Компактная конструкция без изменения монтажной глубины благодаря механическому встраиванию в планочный силовой разъединитель NH (межцентровое расстояние 185 мм), что обеспечивает компактность конструкции.
Материал	Полиамид
Подходит для арт. №	9677930
Номинальная мощность	2,5 VA
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Insulation material (class)	H
Primary current	800 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	МЭК 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Подключение проводов	2,5 - 4 мм ²
Номинальная частота	50 - 60 Гц
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,16 kg
Gross weight	0,17 kg
Код ТНВЭД	85043129
ETIM 9	EC002048

Функции

ECLASS 8.0

27141146

Описание продукта

SV current transformer 800 A/5 A for RiLine Compact 185 mm adaptor (SV 9677.930)