#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 9680.005

# Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 14.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# VX 9680.005 - Линейные распределительные шкафы VX25 Шкаф планочных силовых разъединителей

Линейные шкафы для распределения электроэнергии с планочными силовыми разъединителями (производитель ABB или Jean Müller).







#### Функции

Арт. №	VX 9680.005
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое
	покрытие, структурное
	Панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Каркас шкафа
	Дверь
	Потолочная панель
	Задняя стенка
	Панели основания
	Передние панели
	Замок: двойная бородка 3 мм
	Боковые стенки секций
	Монтажный каркас для планочных силовых разъединителей
	(тип ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)

© Rittal 2025

## Функции

Степень защиты IP согл. EN 60 529	Up to IP 2X (depending on the panels)
Test specification	MЭK 60 297-1/-2
	M9K 61 641
Размер	Ширина: 1.000 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 600 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	125.3
Gross weight	136.2
PCF per pack (cradle-to-gate)	308,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177937062
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Одобрения

Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3