
### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 9680.008

## Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# VX 9680.008 - Линейные распределительные шкафы VX25 Модульный шкаф

Линейные распределительные шкафы VX, для установки секционных дверей и внутреннего секционирования по модульному принципу.

#### Функции

Арт. №	VX 9680.008
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие,
	структурное
	Панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Каркас шкафа
	Задняя стенка
	Панели основания
Степень защиты IP согл. EN 60 529	До IP 54, в зависимости от обшивки
Test specification	МЭК 60 297-1/-2
	M9K 61 641
Размер	
	Ширина: 1.000 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	72
Gross weight	99.2
EAN	4028177981331
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025

### Одобрения

Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3