


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.025

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 22.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.025 - Линейные распределительные шкафы VX25 Шкаф планочных силовых разъединителей

Линейные шкафы для распределения электроэнергии с планочными силовыми разъединителями (производитель ABB или Jean Müller).



Функции

| | |
|-------------------|--|
| Арт. № | VX 9680.025 |
| Материал | Листовая сталь, 1,5 мм |
| Поверхность | Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Панели основания: оцинкованные |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Каркас шкафа Дверь Потолочная панель Задняя стенка Панели основания Передние панели Замок: двойная бородка 3 мм Боковые стенки секций Монтажный каркас для планочных силовых разъединителей (тип ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) |

Функции

| | |
|----------------------------------|--|
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | Up to IP 2X (depending on the panels) |
| Test specification | МЭК 60 297-1/-2 МЭК 61 641 |
| Размер | Ширина: 1.000 мм Высота: 2.200 мм Глубина: 600 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 135,2 kg |
| Gross weight | 146,4 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 333,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | VX шкаф планочных силовых разъединителей, ШВГ: 1000x2200x600 мм, листовая сталь |

Одобрения

| | |
|-------------|---------------------------|
| Сертификаты | Поверхность |
| Объяснения | Декларация о соответствии |