


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9680.227

# Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 10.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9680.227 - Линейные распределительные шкафы VX25 Шкаф планочных силовых разъединителей

Линейные шкафы для распределения электроэнергии с планочными силовыми разъединителями (производитель ABB или Jean Müller).



## Функции

Арт. №	VX 9680.227
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Каркас шкафа Дверь Потолочная панель Задняя стенка Панели основания Передние панели Замок: двойная бородка 3 мм Боковые стенки секций Монтажный каркас для планочных силовых разъединителей (тип ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)

## Функции

Степень защиты IP согл. EN 60529	Up to IP 2X (depending on the panels)
Test specification	МЭК 60 297-1/-2 МЭК 61 641
Размер	Ширина: 1.200 мм Высота: 2.200 мм Глубина: 800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	158,95 kg
Gross weight	176,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	391,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	VX шкаф планочных силовых разъединителей, ШВГ: 1200x2200x800 mm, листовая сталь

## Одобрения

Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK