Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 9680.408

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 07.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 9680.408 - Линейные распределительные шкафы VX25 Модульный шкаф

Линейные распределительные шкафы VX, для установки секционных дверей и внутреннего секционирования по модульному принципу.

Функции

| Арт. № | VX 9680.408 |
|--------------------------------------|--|
| Материал | Листовая сталь, 1,5 мм |
| Поверхность | Каркас шкафа: грунтовка |
| | Задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, |
| | структурное |
| | Панели основания: оцинкованные |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Каркас шкафа |
| | Задняя стенка |
| | Панели основания |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | До IP 54, в зависимости от обшивки |
| Test specification | MЭK 60 297-1/-2 |
| | M9K 61 641 |
| Размер | Ширина: 400 мм |
| | Высота: 2.000 мм |
| | Глубина: 800 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 37.2 |
| Gross weight | 40.2 |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 113,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| EAN | 4028177929753 |

© Rittal 2025

Функции

| ETIM 9 | EC000261 |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Одобрения

| Сертификаты | Поверхность |
|-------------|------------------------------|
| Объяснения | Декларация о соответствии UK |

© Rittal 2025 3