

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.408

**Линейные распределительные
шкафы VX25**

Состояние: 17.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.408 - Линейные распределительные шкафы

VX25 Модульный шкаф

Линейные распределительные шкафы VX, для установки секционных дверей и внутреннего секционирования по модульному принципу.

ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 9680.408
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Каркас шкафа Задняя стенка Панели основания
Степень защиты IP согл. EN 60 529	До IP 54, в зависимости от обшивки
Test specification	МЭК 60 297-1/-2 МЭК 61 641
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	37.2
Gross weight	40.2
PCF per pack (cradle-to-gate)	113,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177929753

ФУНКЦИИ

ETIM 9 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

Одобрения

Сертификаты Поверхность

Объяснения Декларация о соответствии UK