
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 9680.808

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 16.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 9680.808 - Линейные распределительные шкафы VX25 Модульный шкаф

Линейные распределительные шкафы VX, для установки секционных дверей и внутреннего секционирования по модульному принципу.

Функции

Арт. №	VX 9680.808
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка
	Задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие,
	структурное
	Панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Каркас шкафа
	Задняя стенка
	Панели основания
Степень защиты IP согл. EN 60 529	До IP 54, в зависимости от обшивки
Test specification	MЭK 60 297-1/-2
	M9K 61 641
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 800 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	49.54
Gross weight	63.6
PCF per pack (cradle-to-gate)	158,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN	4028177929555

© Rittal 2025

Функции

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3