



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.826

Линейные распределительные шкафы VX25

Состояние: 07.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.826 - Линейные распределительные шкафы

VX25 Модульный шкаф

Линейные распределительные шкафы VX, для установки секционных дверей и внутреннего секционирования по модульному принципу.

Функции

Арт. №	VX 9680.826
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Каркас шкафа Задняя стенка Панели основания
Степень защиты IP согл. EN 60 529	До IP 54, в зависимости от обшивки
Test specification	МЭК 60 297-1/-2 МЭК 61 641
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.200 мм Глубина: 600 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	53,25 kg
Gross weight	58,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	146,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080

Функции

ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	VX модульный шкаф, ШВГ: 800x2200x600 мм, листовая сталь

Одобрения

Сертификаты	Поверхность
Объяснения	Декларация о соответствии UK
