


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.204

Монтажная перфорированная рейка

Состояние: 22.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.204 - Монтажная перфорированная рейка для секционная дверь

Для последующего монтажа на секционные двери, с перфорацией 25 мм для установки компонентов на внутреннюю сторону двери, напр. кабельных каналов, держателей шлангов и др.



Функции

| | |
|---------------------------------------|--|
| Арт. № | SV 9681.204 |
| Описание продукта | Для дополнительной установки на секционные двери. Монтажные перфорированные рейки имеют перфорацию 25 мм и могут использоваться для крепления индивидуальных компонентов, напр. кабельных каналов, держателей кабельного шланга и др. на задней стороне двери. Диаметр отверстий перфорации монтажной перфорированной рейки: 4,5 мм. |
| Материал | Листовая сталь, 1 мм |
| Поверхность | Оцинкованная |
| Комплект поставки | Вкл. крепежный материал |
| Длина | 198 мм |
| Указание по монтажу | Для ширины шкафа 1000 мм: 1 x 9681.204 и 1 x 9681.206 |
| Размер | Длина: 198 мм |
| Подходит для | Ширина: 400 мм |
| OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS | 200 - 800 мм |

Функции

| | |
|-------------------------------|--|
| Упаковка | 10 шт. |
| Вес нетто | 0,6 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 2,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000386 |
| ECLASS 8.0 | 27400501 |
| Описание продукта | SV монтажная перфорированная рейка, L: 198 мм, для секционной двери ШВ: 400x150-800 мм |