

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9682.142**

**Секционная дверь**

Состояние: 16.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9682.142 - Секционная дверь для VX

Навеска двери на выбор правая либо левая.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9682.142
Описание продукта	Подходит для шкафов VX вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора 2305.000. Серийный замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши, исполнение A.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Структурное покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Секционная дверь Разделительная перемычка Шарниры Элементы замка Вкл. крепежный материал
Указание	Угол открывания секционных дверей макс. 130°
Замок	Количество замков: 1
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 200 мм
Подходит для	Ширина: = 400 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.14
Gross weight	2.38

## ФУНКЦИИ

---

PCF per pack (cradle-to-gate)	9,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177929005
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

---

## Одобрения

---

Одобрения	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Объяснения	Декларация о соответствии UK

---