# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9682.146 Секционная дверь

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### SV 9682.146 - Секционная дверь для VX

Навеска двери на выбор правая либо левая.

#### Функции

Арт. №	SV 9682.146
Описание продукта	Подходит для шкафов VX вместо двери или задней стенки.
	Секционные двери могут комбинироваться произвольным
	образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой
	панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери
	без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается
	установка рамы для монитора 2305.000. Серийный замочный
	вкладыш под ключ с двойной бородкой заменяется на
	замочные вкладыши, исполнение А.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Структурное покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Секционная дверь
	Разделительная перемычка
	Шарниры
	Элементы замка
	Вкл. крепежный материал
Указание	Угол открывания секционных дверей макс. 130°
Замок	Количество замков: 2
Размер	Ширина: 400 мм
	Высота: 600 мм
Подходит для	Ширина: = 400 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5.22
Gross weight	5.52

© Rittal 2025

## Функции

PCF per pack (cradle-to-gate)	21 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177929111
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

# Одобрения

Одобрения	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
Объяснения	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3