

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.152

Секционная дверь

Состояние: 27.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.152 - Секционная дверь для VX

Навеска двери на выбор правая либо левая.

Функции

| | |
|-----------------------------------|--|
| Арт. № | SV 9682.152 |
| Описание продукта | Подходит для шкафов VX вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора 2305.000. Серийный замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши, исполнение А. |
| Материал | Листовая сталь, 2 мм |
| Поверхность | Структурное покрытие |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Секционная дверь Разделительная перемычка Шарниры Элементы замка Вкл. крепежный материал |
| Указание | Угол открывания секционных дверей макс. 130° |
| Замок | Количество замков: 3 |
| Размер | Ширина: 400 мм Высота: 1.200 мм |
| Подходит для | Ширина: = 400 мм |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 54 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 9,1 kg |
| Gross weight | 10,34 kg |

Функции

| | |
|-------------------------------|--|
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 39,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Описание продукта | SV секционная дверь для VX, ширина x высота: 400x1200 мм |

Одобрения

| | |
|------------|--|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
| Объяснения | Декларация о соответствии UK |
