



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.163

Секционная дверь

Состояние: 31.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9682.163 - Секционная дверь для VX

Навеска двери на выбор правая либо левая.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9682.163
Описание продукта	Подходит для шкафов VX вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора 2305.000. Серийный замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши, исполнение A.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Структурное покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Секционная дверь Разделительная перемычка Шарниры Элементы замка Вкл. крепежный материал
Указание	Угол открывания секционных дверей макс. 130°
Замок	Количество замков: 1
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 300 мм
Подходит для	Ширина: = 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.1
Gross weight	4.5

ФУНКЦИИ

PCF per pack (cradle-to-gate)	17,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177928848
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Одобрения

Одобрения	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Объяснения	Декларация о соответствии UK