Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9682.181 Секционная дверь

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9682.181 - Секционная дверь для VX

Навеска двери на выбор правая либо левая.

Функции

| Арт. № | SV 9682.181 |
|---------------------------------------|---|
| Описание продукта | Подходит для шкафов VX вместо двери или задней стенки. |
| | Секционные двери могут комбинироваться произвольным |
| | образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой |
| | панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери |
| | без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается |
| | установка рамы для монитора 2305.000. Серийный замочный |
| | вкладыш под ключ с двойной бородкой заменяется на |
| | замочные вкладыши, исполнение А. |
| Материал | Листовая сталь, 2 мм |
| Поверхность | Структурное покрытие |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Секционная дверь |
| | Разделительная перемычка |
| | Шарниры |
| | Элементы замка |
| | Вкл. крепежный материал |
| Указание | Угол открывания секционных дверей макс. 130° |
| Замок | Количество замков: 1 |
| Размер | Ширина: 800 мм |
| | Высота: 150 мм |
| Подходит для | Ширина: = 800 мм |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 54 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 3.15 |
| Gross weight | 3.78 |

© Rittal 2025

Функции

| PCF per pack (cradle-to-gate) | 14,4 kg CO2 eq (Cat B) |
|-------------------------------|--|
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 94039910 |
| EAN | 4028177928817 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |

Одобрения

| Одобрения | DNV-GL |
|------------|------------------------------|
| | Lloyds Register of Shipping |
| | UL + C-UL (listed) |
| | UL + C-UL - FTTA |
| Объяснения | Декларация о соответствии UK |

© Rittal 2025 3