


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.186

## Секционная дверь

Состояние: 02.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.186 - Секционная дверь для VX

Навеска двери на выбор правая либо левая.

## Функции

Арт. №	SV 9682.186
Описание продукта	Подходит для шкафов VX вместо двери или задней стенки. Секционные двери могут комбинироваться произвольным образом. Сверху и снизу необходимо по одной концевой панели. Навеска двери на выбор правая либо левая. В двери без обзорного окна (высота 600 – 1000 мм) допускается установка рамы для монитора 2305.000. Серийный замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши, исполнение А.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Структурное покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Секционная дверь Разделительная перемычка Шарниры Элементы замка Вкл. крепежный материал
Указание	Угол открывания секционных дверей макс. 130°
Замок	Количество замков: 2
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 600 мм
Подходит для	Ширина: = 800 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	9,3 kg
Gross weight	10,3 kg

## Функции

---

PCF per pack (cradle-to-gate)	39,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Описание продукта	SV секционная дверь для VX, ширина x высота: 800x600 мм

---

## Одобрения

---

Одобрения	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTТА
Объяснения	Декларация о соответствии UK

---