


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.030

Держатель шин

Состояние: 05.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.030 - Держатель шин для соединения шин (область крыши)

Для соединения шинных систем в области крыши от шкафа к шкафу.

Функции

| | |
|-------------------------------|---|
| Арт. № | SV 9686.030 |
| Описание продукта | Для соединения 3- или 4-полюсных шинных систем из плоских медных шин в области крыши от шкафа к шкафу. |
| Материал | Термореактивный пластик Негорючесть согласно UL 94-V0 |
| Цвет | Эквивалент RAL 9005 |
| Комплект поставки | Вкл. крепежный материал |
| Подходит для шин | 50 x 10 |
| Расстояние между центрами шин | 80 mm |
| Указание по монтажу | На фазу возможен монтаж до 4 шин (проводников) Для крепления держателя шин на профиле шкафа необходима закладная гайка (M8) 4165.500 |
| Упаковка | 2 шт. |
| Вес нетто | 3 kg |
| Код ТНВЭД | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Описание продукта | SV держатель шин (соединение в линейку) 4-пол., 80 мм, для E-Cu 50x10 мм, термореактивный пластик, негорючесть согласно UL 94-V0 |

Одобрения

Одобрения

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping

Объяснения

Декларация о соответствии UK