



SV 9686.810 - Набор подключения для Flat-PLS

Для крепления монтажных компонентов или соединения шин.

Функции

Арт. №	SV 9686.810
Описание продукта	Для крепления планочных силовых разъединителей NH (185 мм) или для соединения шин. Подходит для шинной системы с плоскими шинами 50 x 10 мм.
Материал	Листовая сталь, оцинкованная
Указание по монтажу	Применение набора подключения возможно только при использовании монтажных компонентов с винтовым креплением Планочные силовые разъединители NH: необходимая длина винта при использовании шин 2 x 50 x 10 мм = 35 мм и 4 x 50 x 10 мм = 55 мм
Указание	Винты не входят в комплект поставки
Размер	Резьба: M10
Number of busbars	2 4
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	0,114 kg
Gross weight	0,129 kg
Код ТНВЭД	85444290
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27409221
Описание продукта	SV набор подключения M10, для крепления планочных силовых разъединителей NH (185 мм) или для соединения шин.

Одобрения

Обяснения

Декларация о соответствии UK