

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.150

Светильник, 48 В DC

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CS 9765.150 - Светильник, 48 В DC с проводами подключения

Прочный светильник, закрепляется вертикально или горизонтально на профиле рамы с помощью зажимов или используется в виде прямого источника света при проведении техобслуживания, подвешивается.

ФУНКЦИИ

Арт. №	CS 9765.150
Описание продукта	Прочный светильник. Закрепляется вертикально или горизонтально на профиле рамы с помощью зажимов или используется в виде прямого источника света при проведении обслуживания, подвешивается на поворотном пластиковом крючке. Ударопрочный корпус светильника из ПММА (полиметилметакрилата), класс защиты II.
Комплект поставки	2 пружинных держателя Крепежный материал
Номинальная мощность	11 Вт
Диаметр	62 мм
Diameter protective tube	38 мм
Длина	450 мм
Length light outlet	195 мм
Length protective tube	320 мм
Длина кабеля подключения	3 м
Возможности подключения	Интегрированный кабель подключения с открытым концом
Лампа	Люминесцентная лампа, TC-SEL, 4 контакта
Световой поток	900 lm
Размер	Длина: 450 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C...40 °C

ФУНКЦИИ

Номинальное рабочее 48 В (DC)

напряжение

Степень защиты IP соглас. МЭК 60 529 IP 64

Упаковка 1 шт.

Вес нетто 1.03

Gross weight 1.05

Код ТНВЭД 94054990

EAN 4028177493605

ECCLASS 8.0 27189241
