

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.035

Настенный корпус Outdoor

Состояние: 01.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.035 - Настенный корпус Outdoor

Корпус Outdoor для крепление на стену или мачту. Концепция "корпус в корпусе", наружный корпус с вырезом снизу и щелями для вентиляции на задней и боковой стенках.



Функции

Арт. №	CS 9791.035
Описание продукта	Корпус Outdoor для крепление на стену или мачту. Концепция "корпус в корпусе", наружный корпус с вырезом снизу и щелями для вентиляции на задней и боковой стенках
Материал	Корпус и монтажная панель: Алюминий AlMg3 Дверь внутреннего корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Корпус: порошковое покрытие, стойкий к УФ-излучению полиэстер
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус для наружной установки, полностью смонтированный Внутренний корпус с модульной панелью, фланш-панелью и предохранительным замком Монтажный уголок для регулятора температуры или гигростата Наружный корпус с декоративным кожухом и предохранительным замком 3524 E 2 С-образные профильные шины на задней стенке

Функции

Размер	Ширина: 530 мм Высота: 700 мм Глубина: 265 мм
Ширина в свету	Ширина в свету: 440 мм Высота в свету: 545 мм Глубина в свету: 195 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	430 мм x 535 мм
Внутренний корпус	Ширина: 460 мм Высота: 565 мм Глубина: 220 мм
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 2
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Указание	Срок поставки по запросу
Основной материал	Алюминий
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	16,625 kg
Gross weight	17,5 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	Настенный корпус, ШВГ: 530x700x265 мм, алюминий, с монтажной панелью, концепция корпус в корпусе

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---