## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CS 9791.045 Настенный корпус Outdoor

Состояние: 30.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### CS 9791.045 - Настенный корпус Outdoor

Корпус Outdoor для крепление на стену или мачту. Концепция "корпус в корпусе", наружный корпус с вырезом снизу и щелями для вентиляции на задней и боковой стенках.







#### Функции

Арт. №	CS 9791.045
Описание продукта	Корпус Outdoor для крепление на стену или мачту. Концепция "корпус в корпусе", наружный корпус с вырезом снизу и щелями для вентиляции на задней и боковой стенках
Материал	Корпус и монтажная панель: Алюминий AlMg3 Дверь внутреннего корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 (AlSI 304)
Поверхность	Корпус: порошковое покрытие, стойкий к УФ-излучению полиэстер
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус для наружной установки, полностью смонтированный Внутренний корпус с модульной панелью, фланш-панелью и предохранительным замком Монтажный уголок для регулятора температуры или
	гигростата
	Наружный корпус с декоративным кожухом и
	предохранительным замком 3524 Е
	2 С-образные профильные шины на задней стенке
	2 предохранительных замка

© Rittal 2025

## Функции

Размер	Ширина: 630 мм
	Высота: 780 мм
	Глубина: 380 мм
Ширина в свету	Ширина в свету: 560 мм
	Высота в свету: 560 мм
	Глубина в свету: 308 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	550 мм х 550 мм
Внутренний корпус	Ширина: 580 мм
	Высота: 580 мм
	Глубина: 333 мм
Замок	Исполнение замка: Замки
	Количество замков: 2
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Указание	Срок поставки по запросу
Основной материал	Алюминий
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	22.254
Gross weight	23.425
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177193727
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3