Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 9792.055 Outdoor-кожух

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AX 9792.055 - Outdoor-кожух для компактного распределительного шкафа АХ

Housing for AX compact enclosures, for use outdoors, consisting of enclosure cover, rear panel, base and plug-in door. For creating an enclosure-within-an-enclosure concept. Cut-out at the bottom and integrated louvres in the side and base for optimum enclosure ventilation.







Функции

Арт. №	AX 9792.055
Описание продукта	Для закрытия компактных распределительных шкафов АХ для установки вне помещений. Для создания концепции "корпус в корпусе". Вырез снизу и размеченные отверстия сбоку и в основании для идеальной вентиляции корпусов.
Преимущества	Для закрытия компактных распределительных шкафов АХ для установки вне помещений Для создания концепции "корпус в корпусе" Вырез снизу и размеченные отверстия сбоку и в основании для идеальной вентиляции корпусов
Материал	Алюминий AlMg3
Поверхность	Порошковое покрытие

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Support rails for wall mounting
	Щеточный буртик
	M25 stepped collar
	Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной
	бородкой 3 мм
	Earthing and assembly parts
Указание	В зависимости от применения/окружающей среды возможен
	монтаж на корпус из листовой или нержавеющей стали
Размер	Ширина: 421 мм
	Высота: 550 мм
	Глубина: 308 мм
Подходит для	Тип корпуса: АХ
	Ширина: = 300 мм
	Высота: = 400 мм
	Глубина: = 210 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	10.5
Gross weight	11.1
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177961807
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3