## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AE 1010.500 Armarios compactos AE

Estado: 29/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



## AE 1010.500 - Armarios compactos AE Acero inoxidable

Armario compacto AE de acero inoxidable, incl. placa de montaje.

#### Características

Referencia	AE 1010.500
Material	Caja: acero inoxidable
	Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado
	Placa de montaje: chapa de acero
	Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Superficie	Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad
	asperezas < 0,8 μm
	Placa de montaje: galvanizada
Unidad de envase	Armario con puerta(s)
	Placa de montaje
	Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección NEMA	NEMA 4X
Grado de protección IP según EN	IP 66
60 529	
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 600 mm
	Altura: 600 mm
	Profundidad: 210 mm
Dimensiones placa de montaje	549 mm x 570 mm
(An. x Al.)	
Número puertas	1
Nº de cierres	2
Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla
	Nº de cierres: 2
	Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
	Material lock: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Material básico	Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)

© Rittal 2025

### Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	22.325
Peso bruto	23.5
Código arancelario	94032080
EAN	4028177421325
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Aprobaciones

Aprobaciones	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3