



HD 1307.600 - Armario compacto HD, de una puerta

Solución de caja adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Techo con inclinación de 30° hacia delante. El tintado azul de la junta la diferencia claramente de los alimentos



Características

Referencia	HD 1307.600
Ejecución	Cajas Hygienic Design
Modificación de producto	El armario compacto HD de una puerta incluye, desde junio de 2020, la nueva placa de montaje del armario compacto AX.
Material	Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Placa de montaje: chapa de acero Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Superficie	Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm Placa de montaje: galvanizada Junta: color azul (RAL 5010)
Unidad de envase	Caja cerrada en todo el contorno Puerta con junta insertada Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Placa de montaje
Dimensiones	Anchura: 510 mm Alt. frontal: 550 mm Altura posterior: 669 mm Profundidad: 210 mm

Características

Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	450 mm x 475 mm
Ángulo de abertura de la puerta	125°
Nº de cierres	2
Código IK	IK08
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Tipo 13
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	19.7 kg
Peso bruto	20.3 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descripción producto	HD ARMARIO COMPACTO INOX. 510x550x210 1.4301, ALTURA TRASERA 669MM.

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK