

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1553.500

E-Box EB

Estado: 25/08/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1553.500 - E-Box EB

Caja mural con puerta y placa de montaje de chapa de acero. Grado de protección IP 66. Con bisagras de 180°. Bombín de cierre intercambiable, también por sistemas de cierre individuales.

Características

Referencia	EB 1553.500
Material	Caja y puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con puerta abisagrada Bisagra de 180° Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Placa de montaje
Protection category NEMA	NEMA 4
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 150 mm Altura: 150 mm Profundidad: 120 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	125 mm x 135 mm
Grosor del material de la caja	1.25 mm
Grosor del material de la puerta	1.25 mm
Grosor del material de la placa de montaje	2 mm

Características

Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 1 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.56
Peso bruto	1.76
Código arancelario	94032080
EAN	4028177251663
E-Number Sweden	E3404648
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración del fabricante Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK