Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





EB 1579.500 E-Box EB

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



EB 1579.500 - E-Box EB

Caja mural con puerta y placa de montaje de chapa de acero. Grado de protección IP 66. Con bisagras de 180°. Bombín de cierre intercambiable, también por sistemas de cierre individuales.

Características

Referencia	EB 1579.500
Material	Caja y puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con puerta abisagrada Bisagra de 180º Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Placa de montaje
Protection category NEMA	NEMA 4
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 300 mm Altura: 800 mm Profundidad: 155 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	275 mm x 785 mm
Grosor del material de la caja	1.38 mm
Grosor del material de la puerta	1.25 mm
Grosor del material de la placa de montaje	2 mm

© Rittal 2025 2

Características

Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla
	Nº de cierres: 2
	Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	12.145
Peso bruto	12.784
Código arancelario	94032080
EAN	4028177251823
E-Number Sweden	E3404514
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones	C-UL
	UL
	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración del fabricante
	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3