

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1590.010**

**Soporte para fijación mural**

Estado: 14/04/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1590.010 - Soporte para fijación mural para AX de chapa de acero, KX de chapa de acero, AX IT, EL

Para la fijación de envolventes AX y KX de chapa de acero.

## Características

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Referencia                        | SZ 1590.010  |
| Descripción producto              | Para la fijación de envolventes AX y KX de chapa de acero.   |
| Ventajas                          | Atornillado directo por la parte posterior con un tornillo autorroscante en el cuerpo del armario                  |
| Material                          | Chapa de acero, galvanizada  |
| Unidad de envase                  | Incl. material de fijación   |
| Distancia a la pared              | 10 mm  |
| Adecuado para                     | Tipo de armario: AX chapa de acero<br>KX chapa de acero<br>Caja mural AX, 3 piezas                                 |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12   |
| Unidad de embalaje                | 4 pza(s).  |
| Peso neto                         | 0.132 kg   |
| Peso bruto                        | 0.168 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)           | 0,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Información sobre la clase PCF    | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario                | 83025000   |
| ETIM 9                            | EC002625   |
| ETIM 8                            | EC002625   |
| ECLASS 8.0                        | 27189234   |

# Características

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Descripción producto | SZ Soporte para fijación mural, para AX y KX de chapa de acero, distancia a la pared: 10 mm |
|----------------------|---|

# Aprobaciones

---

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Aprobaciones | DNV-GL<br>UL + C-UL - FTFA |
|--------------|----------------------------|