

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1919.500

Cajas murales EL, 2 piezas

Estado: 2/04/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 1919.500 - Cajas murales EL, 2 piezas con bastidor móvil

Caja mural de 2 elementos con bastidor móvil. Grado de protección IP 55.

Características

| | |
|--|---|
| Referencia | EL 1919.500 |
| Ejecución | con bastidor móvil |
| Descripción producto | Caja mural con óptima accesibilidad mediante bastidor móvil. |
| Material | Caja: chapa de acero de 1,5 mm Bastidor móvil: chapa de acero Puerta frontal: perfil de aluminio extrusionado, cristal acrílico, 3 mm |
| Superficie | Caja y bastidor móvil: con imprimación y texturizado Puerta frontal: anodizado negro |
| Color | Caja y bastidor móvil: RAL 7035 Puerta frontal: plata |
| Unidad de envase | Caja Puerta frontal Bastidor móvil, 482,6 mm (19"), montado Incl. accesorios de fijación |
| Unidades de altura | 6 UA |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 380 mm Profundidad: 369 mm |
| Pr. de montaje | 270 mm |
| Dimensiones interiores | Anchura interior: 537 mm Altura interior: 317 mm |
| Material básico | Aluminio |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55 |

Características

OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_ DOOR_TO_SWING_FRAME 67 - 97 mm

Unidad de embalaje 1 pza(s).

Peso neto 19.8 kg

Peso bruto 20.8 kg

Código arancelario 94032080

ECLASS 8.0 27142408

Aprobaciones

Aprobaciones

Lloyds Register of Shipping