

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1920.500

Cajas murales EL, 2 piezas

Estado: 19/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

EL 1920.500 - Cajas murales EL, 2 piezas con bastidor móvil

Caja mural de 2 elementos con bastidor móvil. Grado de protección IP 55.

Características

Referencia	EL 1920.500
Ejecución	con bastidor móvil
Descripción producto	Caja mural con óptima accesibilidad mediante bastidor móvil.
Material	Caja: chapa de acero de 1,5 mm Bastidor móvil: chapa de acero Puerta frontal: perfil de aluminio extrusionado, cristal acrílico, 3 mm
Superficie	Caja y bastidor móvil: con imprimación y texturizado Puerta frontal: anodizado negro
Color	Caja y bastidor móvil: RAL 7035 Puerta frontal: plata
Unidad de envase	Caja Puerta frontal Bastidor móvil, 482,6 mm (19"), montado Incl. accesorios de fijación
Unidades de altura	11 UA
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 600 mm Profundidad: 369 mm
Pr. de montaje	270 mm
Dimensiones interiores	Anchura interior: 537 mm Altura interior: 537 mm
Material básico	Aluminio
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55

Características

OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_
DOOR_TO_SWING_FRAME 67 - 97 mm

Unidad de embalaje 1 pza(s).

Peso neto 25.4

Peso bruto 26.7

EAN 4028177462908

ECLASS 8.0 27142408

Aprobaciones

Aprobaciones Lloyds Register of Shipping