

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2252.605

Cajas murales EL, 3 piezas

Estado: 14/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2252.605 - Cajas murales EL, 3 piezas con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo

Caja mural de 3 elementos, premontada con: Entrada de cables cerrada, arriba y abajo, placa para montaje mural adjunta. Grado de protección IP 55.

Características

| | |
|------------------------|--|
| Referencia | EL 2252.605 |
| Ejecución | Armarios murales IT con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo |
| Descripción producto | Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante. |
| Material | Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm |
| Superficie | Texturizada |
| General colour | RAL 7035 |
| Color | Pieza mural y basculante: RAL 7035 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris) |
| Unidad de envase | Pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, y placa de montaje (adjunta) Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo Puerta transparente de diseño 1 llave para armario de doble paletón nº 5 Empuñadura Confort Mini para bombines de cierre Cierre de seguridad 3524 E |
| Unidades de altura | 12 UA |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 612 mm Profundidad: 373 mm |
| Pr. de montaje | 320 mm |
| Dimensiones interiores | Anchura interior: 502 mm Altura interior: 549 mm |

Características

| | |
|--|---|
| Profundidad parte móvil | 216 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 485 mm x 565 mm |
| Profundidad de la pieza mural | 135 mm |
| Código IK | IK08 |
| Capacidad de carga pieza basculante (estática) | 600 N |
| Material básico | Chapa de acero |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 34.2 kg |
| Peso bruto | 36 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Descripción producto | EL CAJA MURAL 3 PZAS.12UA ALTERNATIV 2252 600 |

Aprobaciones

| | |
|--------------|---|
| Aprobaciones | Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|--------------|---|