


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2261.555

## Caja mural AX, 3 piezas

Estado: 14/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2261.555 - Caja mural AX, 3 piezas con filtro de salida Blue e+

El concepto de entrega de las cajas murales AX de tres piezas reduce la complejidad y aumenta la flexibilidad. Gracias al sistema modular AX/VX pueden utilizarse los armarios para diferentes aplicaciones. La estructura de tres piezas garantiza un fácil acceso.



## Características

|                    |  |
|--------------------|--|
| Referencia         | AX 2261.555  |
| Ejecución          | Armarios murales IT  |
| Material           | Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm<br>Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm   |
| Superficie         | Texturizada  |
| Color              | Pieza mural y basculante: RAL 7035<br>Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)  |
| Unidad de envase   | Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo<br>Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo<br>Puerta transparente de diseño<br>Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E<br>Cierre parte central: doble paletón 3 mm<br>2 filtros de salida Blue e+ 3238.300 (adjuntos sin montar)<br>Empuñadura Confort Mini |
| Unidades de altura | 15 UA  |

# Características

|  |   |
|--|---|
| Dimensiones                                    | Anchura: 600 mm<br>Altura: 746 mm<br>Profundidad: 573 mm  |
| Pr. de montaje                                 | 520 mm  |
| Dimensiones interiores                         | Anchura interior: 502 mm<br>Altura interior: 684 mm   |
| Profundidad parte móvil                        | 416 mm  |
| Profundidad de la pieza mural                  | 135 mm  |
| Nº de cierres                                  | 1   |
| Código IK                                      | IK08  |
| Capacidad de carga pieza basculante (estática) | 750 N   |
| Capacidad de carga pieza mural (estática)      | 250 N   |
| Material básico                                | Chapa de acero  |
| Cierre   | Ejecución cierre: Empuñadura Comfort Mini<br>Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E   |
| Grado de protección IP según EN 60 529         | IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo   |
| Código arancelario                             | 94032080  |
| Descripción producto                           | AX Caja mural, 3 piezas con filtro de salida Blue e+, An.Al.Pr.: 600x746x573 mm, 15 UA, pieza mural con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo, con empuñadura Comfort Mini |

# Aprobaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
|---------------|----------------------------|