

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.555

Caja mural AX, 3 piezas

Estado: 18/06/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2261.555 - Caja mural AX, 3 piezas con filtro de salida Blue e+

El concepto de entrega de las cajas murales AX de tres piezas reduce la complejidad y aumenta la flexibilidad. Gracias al sistema modular AX/VX pueden utilizarse los armarios para diferentes aplicaciones. La estructura de tres piezas garantiza un fácil acceso.



Características

Referencia	AX 2261.555
Ejecución	Armarios murales IT
Material	Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Texturizada
Color	Pieza mural y basculante: RAL 7035 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Unidad de envase	Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo Puerta transparente de diseño Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E Cierre parte central: doble paletón 3 mm 2 filtros de salida Blue e+ 3238.300 (adjuntos sin montar) Empuñadura Confort Mini
Unidades de altura	15 UA

Características

Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 746 mm Profundidad: 573 mm
Pr. de montaje	520 mm
Dimensiones interiores	Anchura interior: 502 mm Altura interior: 684 mm
Profundidad parte móvil	416 mm
Profundidad de la pieza mural	135 mm
Nº de cierres	1
Código IK	IK08
Capacidad de carga pieza basculante (estática)	750 N
Capacidad de carga pieza mural (estática)	250 N
Material básico	Chapa de acero
Cierre	Ejecución cierre: Empuñadura Comfort Mini Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
Código arancelario	94032080
Descripción producto	AX Caja mural, 3 piezas con filtro de salida Blue e+, An.Al.Pr.: 600x746x573 mm, 15 UA, pieza mural con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo, con empuñadura Comfort Mini

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------