


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2388.050**

**Carril para estribo apantallado EMC  
y tracción de cables**

Estado: 25/06/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2388.050 - Carril para estribo apantallado EMC y tracción de cables para estribo apantallado EMC y tracción de cables

Guía combinada para la tracción de cables y el contacto EMC de los cables introducidos.



## Características

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Referencia               | SZ 2388.050  |
| Ejecución                | Guías perfil en C para alojar bridas para cables<br>Recortes dentados en retícula de 40 mm para la fijación de cables mediante bridas                                      |
| Descripción producto     | Guía combinada para la tracción de cables y el contacto EMC de los cables introducidos.  |
| Ventajas                 | Contacto adicional a través de los taladros existentes (Ø 9 mm) a izquierda o derecha sobre la guía<br>Preparadas para montaje sin herramientas de estribo apantallado EMC |
| Material                 | Perfil de aluminio extrusionado  |
| Superficie               | Pasivado (libre de Cromo)  |
| Unidad de envase         | 1 guía<br>2 estribos de fijación<br>Incl. material de fijación   |
| Longitud                 | 953 mm   |
| Posibilidades de montaje | al perfil del armario horizontal/vertical<br>sobre placa de montaje incluso sin estribo de fijación  |

# Características

|                      |  |
|----------------------|--|
| Adecuado para        | Tipo de armario: VX<br>TS<br>Anchura: = 1.000 mm |
| Unidad de embalaje   | 1 pza(s).  |
| Peso neto            | 0.76 kg  |
| Peso bruto           | 0.84 kg  |
| Código arancelario   | 76042990   |
| ETIM 9               | EC002625   |
| ETIM 8               | EC002625   |
| ECLASS 8.0           | 27189234   |
| Descripción producto | SZ RAIL FOR EMC W=1000MM                         |