


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2419.000

Enclavamiento de seguridad

Estado: 8/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

SZ 2419.000 - Enclavamiento de seguridad

Para puertas, como protección contra el contacto casual del aparellaje bajo tensión estando el interruptor principal conectado.

Características

| | |
|--------------------------------|--|
| Referencia | SZ 2419.000 |
| Descripción producto | Para puertas, como protección contra el contacto casual del aparellaje bajo tensión estando el interruptor principal conectado. |
| Funcionamiento | Enclavamiento de la puerta con el interruptor principal conectado. Conexión a la red (tensión) sólo con la puerta cerrada. Control de los imanes de enclavamiento a través de un contacto adicional. |
| Unidad de envase | Bloqueo Accionamiento Ángulo soporte Material de fijación |
| Observación para el montaje | En armarios de dos puertas se precisa el interruptor de puerta para la puerta solapada para la indicación "puerta del armario cerrada" |
| Adequado para | Tipo de armario: VX Tipo de armario: VX SE Tipo de armario: TS Tipo de armario: AX |
| Potencia nominal Pel | A 50 Hz: 8 VA A 60 Hz: 8 VA |
| Tensión de servicio | 120 V |
| Tensión de aislamiento | 400 V c.a. |
| Tensión de impulso fase a fase | 4000 V c.a. |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.7 |
| Peso bruto | 0.819 |
| Código arancelario | 85365080 |

Características

| | |
|------------|---------------|
| EAN | 4028177022713 |
| ETIM 9 | EC002626 |
| ETIM 8 | EC002626 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | CSA UL |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
