## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 2500.200 Luminaria LED

Estado: 16/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



#### SZ 2500.200 - Luminaria LED

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.





#### Características

Referencia	SZ 2500.200
Ejecución	sin base de enchufe
Ventajas	Óptima iluminación de todo el armario
	A elección con fijación clip, atornillada o imán
	Equipamiento adecuado para cualquier aplicación
Ejecución	sin base de enchufe
	Conector con giro de 90°
	Ajuste de la distribución de luz
Material	Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado
	Cubierta de la iluminación: policarbonato
	Extremos de la luminaria: PC-ABS
Color	Caja: RAL 7016
Unidad de envase	Incl. tornillos de fijación
Potencia	11 W
Posibilidades de conexión	Alimentación, 3 polos
	Cableado de paso, 3 polos
	Interruptor de puerta
Overvoltage category	II

© Rittal 2025

### Características

Clase de protección	II (aislado)
Tipo de montaje de la luminaria	atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V c.a.
Tensión de aislamiento	300 V c.a.
Posibilidades de montaje	Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm
Flujo luminoso	900 lm
Color de la luz	4000 K (blanco neutro)
Observación	Pedir los accesorios de conexión por separado
Dimensiones	Anchura: 437 mm Altura: 75 mm Profundidad: 23 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C55 °C
Tensión de servicio	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.426
Peso bruto	0.56
Código arancelario	94054990
EAN	4028177806955
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

© Rittal 2025 3

## **Aprobaciones**

Aprobaciones	cqc-ccc
	ENEC
	UL
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025