### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AX 2508.020 Soporte para fijación mural

Estado: 4/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



# AX 2508.020 - Soporte para fijación mural para AX de chapa de acero, KX de chapa de acero, AX IT, EL

Óptimo para un cómodo montaje de cajas murales por una sola persona, incluso en espacios reducidos.

#### Características

Referencia	AX 2508.020
Descripción producto	Óptimo para un cómodo montaje de cajas murales por una sola persona, incluso en espacios reducidos.
Ventajas	Atornillado directo por la parte posterior con un tornillo
	autorroscante en el cuerpo del armario
	Fácil montaje del soporte mural a un tornillo premontado en la pared
	Las posiciones de montaje distintas permiten adaptar la fijación
	mural de forma óptima a las condiciones del espacio.
	Alternativamente al tornillo autorroscante, es posible fijar el soporte
	con un tornillo y una tuerca desde el interior.
	Adicionalmente puede fijarse con una tuerca en aplicaciones
	dinámicas
Material	Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase	Soporte para fijación mural
	Cubiertas
	Incl. material de fijación
Distancia a la pared	20 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AX chapa de acero
	KX chapa de acero
	AX IT
	EL
	Caja mural AX, 3 piezas
Tipo de comunicación según UL	Type 1
50E	Type 3R
	Type 4
	Type 12

© Rittal 2025

#### Características

Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0.44
Peso bruto	0.44
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	83025000
EAN	4028177938281
E-Number Sweden	E3465271
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

## **Aprobaciones**

Aprobaciones	DNV-GL
	UL + C-UL - FTTA