

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2574.100**

**Placa de entrada de cables metálica**

Estado: 31/01/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2574.100 - Placa de entrada de cables metálica con pretaladros métricos, para AX

Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.

## Características

|  |   |
|--|---|
| Referencia                             | AX 2574.100   |
| Descripción producto                   | Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.  |
| Material                               | Chapa de acero  |
| Color                                  | RAL 7035  |
| Observación                            | Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas |
| Número de pretaladros métricos         | 1 x M12<br>6 x M16<br>8 x M20<br>11 x M25<br>6 x M32<br>4 x M40   |
| Dimensiones                            | Anchura: 534 mm<br>Profundidad: 149 mm  |
| Adecuado para                          | Tipo de armario: AX   |
| Placa de entrada de cables             | Tamaño: 4   |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66 con montaje adecuado  |
| Tipo de comunicación según UL 50E      | Type 1<br>Type 12K  |
| Number knockouts                       | 1<br>6<br>8<br>11<br>6<br>4   |

## Características

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Metric diameter                | M12<br>M16<br>M20<br>M25<br>M32<br>M40   |
| Unidad de embalaje             | 1 pza(s).  |
| Peso neto                      | 0.98   |
| Peso bruto                     | 0.98   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 4,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario             | 73079100   |
| EAN                            | 4028177925212  |
| E-Number Sweden                | E3465298   |
| ETIM 9                         | EC000211   |
| ETIM 8                         | EC000211   |
| ECCLASS 8.0                    | 27142421   |

## Aprobaciones

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------|