

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2731.010

Ventanas

Estado: 10/04/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2731.010 - Ventanas para AX

Para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.



Características

Referencia	FT 2731.010
Ejecución	Perfil 30
Descripción producto	Para montaje a armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.
Material	Marco: Aluminio, anodizado natural Cristal: cristal acrílico
Unidad de envase	Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Adecuados para referencia	1010.000 1054.000 1060.000 1360.000
Adecuado para	Tipo de armario: AX Anchura: = 600 mm Altura: = 600 mm
Dimensiones	Anchura: 597 mm Altura: 597 mm Profundidad: 36 mm

Características

Superficie libre	Anchura ventana visualización: 537 mm Altura ventana visualización: 537 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)	32 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.236 kg
Peso bruto	3.48 kg
Código arancelario	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Descripción producto	FT Ventana transparente, An.Al.Pr.: 597x597x36 mm, para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies