

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2736.530 Ventana

Estado: 9/06/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2736.530 - Ventana para VX, TS, VX SE

Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.



Características

| | |
|----------------------|---|
| Referencia | FT 2736.530 |
| Ejecución | Perfil 60 |
| Descripción producto | Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados. |
| Material | Perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras de cinc fundido a presión y cristal de seguridad simple. |
| Superficie | Marco base: texturizado, RAL 7035 Perfil de bisagra y de cierre: anodizado, natural |
| Value base frame | Hecho de vidrio de seguridad simple: elevada resistencia a disolventes y arañazos, antiestático, en caso de rotura escaso peligro de provocar heridas. Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm) Bisagra con ángulo de abertura de 180° de fácil montaje. |

Características

| | |
|--|--|
| Value base frame | Sus dimensiones permiten atornillarlo con facilidad a la puerta (puede utilizarse el marco tubular de la puerta como plantilla de taladros). Ajustable en altura. Proporciona estabilidad a la escotadura de la puerta. Oculta el canto cortado. La suciedad no se deposita sobre la junta, no puede extraerse el cristal al estar protegido, al abrir la puerta no penetra suciedad ni líquido por detrás de la ventana. Perfil de bastidor con 30 o 60 mm de altura |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 54 |
| Observación | Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm) No adecuado para exteriores |
| Adecuado para | Tipo de armario: VX TS VX SE Anchura: = 600 mm |
| Dimensiones | Anchura: 500 mm Altura: 570 mm Profundidad: 77 mm |
| Superficie libre | Anchura ventana visualización: 363 mm Altura ventana visualización: 498 mm |
| Prof. montaje para componentes (máx.) | 63 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 5.786 kg |
| Peso bruto | 6.16 kg |
| Código arancelario | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |

Características

Descripción producto

FT Ventana, para VX, TS, VX SE, perfil 60, An.Al.Pr. 500x570x77 mm,
para An. 600 mm

Aprobaciones

Certificados

Grado de protección