


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2736.540 Ventana

Estado: 26/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2736.540 - Ventana para VX, TS, VX SE

Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.



## Características

|                      |   |
|----------------------|---|
| Referencia           | FT 2736.540   |
| Ejecución            | Perfil 60   |
| Descripción producto | Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados.  |
| Material             | Perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras de cinc fundido a presión y cristal de seguridad simple.   |
| Superficie           | Marco base: texturizado, RAL 7035<br>Perfil de bisagra y de cierre: anodizado, natural  |
| Value base frame     | Hecho de vidrio de seguridad simple: elevada resistencia a disolventes y arañazos, antiestático, en caso de rotura escaso peligro de provocar heridas.<br>Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm)<br>Bisagra con ángulo de abertura de 180° de fácil montaje. |

# Características

|  |  |
|--|--|
| Value base frame                       | Sus dimensiones permiten atornillarlo con facilidad a la puerta (puede utilizarse el marco tubular de la puerta como plantilla de taladros).<br>Ajustable en altura.<br>Proporciona estabilidad a la escotadura de la puerta.<br>Oculta el canto cortado.<br>La suciedad no se deposita sobre la junta, no puede extraerse el cristal al estar protegido, al abrir la puerta no penetra suciedad ni líquido por detrás de la ventana.<br>Perfil de bastidor con 30 o 60 mm de altura |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 54  |
| Observación                            | Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm)<br>No adecuado para exteriores   |
| Adecuado para                          | Tipo de armario: VX<br>TS<br>VX SE<br>Anchura: = 600 mm  |
| Dimensiones                            | Anchura: 500 mm<br>Altura: 670 mm<br>Profundidad: 77 mm  |
| Superficie libre                       | Anchura ventana visualización: 363 mm<br>Altura ventana visualización: 598 mm  |
| Prof. montaje para componentes (máx.)  | 63 mm  |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).  |
| Peso neto                              | 6.417 kg   |
| Peso bruto                             | 6.78 kg  |
| Código arancelario                     | 76101000   |
| ETIM 9                                 | EC002527   |
| ETIM 8                                 | EC002527   |
| ECLASS 8.0                             | 27182301   |

# Características

---

Descripción producto

FT Ventana, para VX, TS, VX SE, perfil 60, An.Al.Pr. 500x670x77 mm,  
para An. 600 mm

# Aprobaciones

---

Certificados

Grado de protección