

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2762.000

Ventanas

Estado: 8/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

FT 2762.000 - Ventanas para AE

Para montaje en AE en lugar de una puerta, o para montaje en superficies suficientemente grandes.



Características

Referencia	FT 2762.000
Descripción producto	Para montaje en AE en lugar de montar en puertas y superficies
Material	Marco: Aluminio, anodizado natural Cristal: cristal acrílico
Unidad de envase	Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Adecuado para	Tipo de armario: AE Anchura: = 600 mm Altura: = 760 mm
Dimensiones	Anchura: 597 mm Altura: 757 mm Profundidad: 60 mm
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 537 mm Altura ventana visualización: 697 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)	56 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4.482
Peso bruto	4.682

Características

Código arancelario 76101000

EAN 4028177032064

E-Number Sweden E3404536

ETIM 9 EC000747

ETIM 8 EC000747

ECLASS 8.0 27182204