

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2762.010

Ventanas

Estado: 8/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

FT 2762.010 - Ventanas para AX

Para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.



Características

Referencia	FT 2762.010
Ejecución	Perfil 60
Descripción producto	Para montaje a armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.
Material	Marco: Aluminio, anodizado natural Cristal: cristal acrílico
Unidad de envase	Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Adecuados para referencia	1012.000 1076.000 1376.000
Adequado para	Tipo de armario: AX Anchura: = 600 mm Altura: = 760 mm
Dimensiones	Anchura: 597 mm Altura: 757 mm Profundidad: 62 mm
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 537 mm Altura ventana visualización: 697 mm

Características

Prof. montaje para componentes
(máx.) 58 mm

Unidad de embalaje 1 pza(s).

Peso neto 4.482

Peso bruto 4.682

Código arancelario 76101000

EAN 4028177938595

ETIM 9 EC002527

ETIM 8 EC002527

ECLASS 8.0 27182204
