

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**FT 2781.000**

**Cubierta de cristal acrílico**

Estado: 13/05/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2781.000 - Cubierta de cristal acrílico

Para proteger elementos de indicación y mando en dimensiones estándar 19" o dimensiones métricas.

## Características

Referencia	FT 2781.000
Ejecución	en pulgadas
Descripción producto	Con cierre de seguridad, cierre nº 3524 E.
Material	Marco: perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras fundidas a presión Cristal: acrílico, ahumado
Unidad de envase	Incluye bisagras y material de fijación. Incl. bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Dimensiones	Anchura: 534 mm Altura: 158 mm Profundidad: 47,5 mm
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 494 mm Altura ventana visualización: 137,5 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)	43 mm
Dimensiones de montaje	Installation depth for components: 482,6 mm Anchura de montaje para componentes: 19"
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.236 kg
Peso bruto	1.436 kg
Código arancelario	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

# Características

---

ECLASS 8.0

27182301

---

Descripción producto

FT TAPA PLASTICA 3UA 534X170, RAL 7035