



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.080

**Concepto modular de climatización,
puerta perfil TS 8**

Estado: 16/04/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.080 - Concepto modular de climatización, puerta perfil TS 8 para el montaje de módulos de refrigeración

Puertas parciales de chapa de acero para montaje de módulos de climatización del tipo SK 3307.7XX hasta 3310.7XX.



Características

Referencia	SK 3300.080
Descripción producto	Puertas parciales de chapa de acero para montaje de módulos de climatización del tipo SK 3307.7XX hasta 3310.7XX.
Material	Chapa de acero
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Puerta perfil sin módulo de refrigeración premontado Bisagras TS 8, ángulo de abertura de la puerta aprox. 110°
Observación	La siguiente información es válida para armarios TS 8 de 1200 mm de ancho 1 UE, en la posición del aparato a la «derecha», está compuesta por una puerta perfil para montaje en la parte derecha del armario, más una puerta con cierre especial para la parte izquierda. 1 UE, en la posición del aparato a la «izquierda», está compuesta por una puerta perfil para montaje en la parte izquierda del armario. Puede utilizarse la puerta con cierre de la derecha, ya existente en el armario.
Observación referente a la referencia	Bisagras a la izquierda
Adecuado para	Posición aparato a la izquierda

Características

Adecuado para	Tipo de armario: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	21.5 kg
Peso bruto	25 kg
Código arancelario	94039910
ECLASS 8.0	27180702
Descripción producto	SK PUERTA PARA MODULO REFRIGERACION PUERTA DOBLE, LXA 1200 X 1800 MM

Aprobaciones

Certificados	EAC
--------------	-----