


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3313.614

Latiguillo de conexión

Estado: 13/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3313.614 - Latiguillo de conexión

Manga de conexión flexible con posibilidad de cortar, incl. tuerca de racor en ambos extremos para la conexión del LCP/LCU a una tubería fija.

Características

| | |
|--|--|
| Referencia | SK 3313.614 |
| Ejecución | Refrigeración de rack CW |
| Descripción producto | La manga de conexión flexible permite conectar de forma sencilla la acometida de agua de refrigeración del LCU a una tubería fija. Los tubos tienen un codo de 90° en un extremo y una pieza de apriete en el otro extremo, que permiten acortarlos. |
| Material | NBR (interior) con espiral de acero e inserto de tejido |
| Longitud | 2.5 m |
| Acometidas de agua | Rosca hembra G ¾" |
| Campo de temperatura de servicio | -30 °C...70 °C |
| Presión de servicio admisible (p máx.) | 10 bar |
| Unidad de embalaje | 2 pza(s). |
| Peso neto | 5.08 kg |
| Peso bruto | 5.485 kg |
| Código arancelario | 39173200 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Descripción producto | SK Manga de conexión, para LCU CW 3313.610, longitud 2500 mm |